



## Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273766 25/5
GTIN	7291075031454
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descripción técnica

WF	22,9 mm
Serie	HELI-GRIP
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	42 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	140 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
Tamaño de placa	16 mm
Quality Dress	HELIR 2525-5T25

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete