



Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 12/32mm



Datos de pedido

Número de pedido	273577 12/32
GTIN	7291075318340
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580 – 273581.

Descripción técnica

CWN-CWX	2 - 2,4 mm
WF	11,5 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBH	14 mm
Tamaño del mango	12 mm
H	33,6 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de la cabeza L ₁	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Quality Dress	PCHL 12-D32-2-IQ
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete