



Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 16/24mm



Datos de pedido

Número de pedido	273925 16/24
GTIN	7291075171952
Clase de artículo	26D

Descripción

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descripción técnica

Tamaño del mango	16 mm
Serie	PENTACUT
Longitud de la cabeza L ₁	19,5 mm
Profundidad de escotadura t _{máx.}	6,5 mm
Longitud total L	120 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Tamaño de placa	20 mm
Quality Dress	PCHL 16-24
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

