



## Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 16/34mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273925 16/34
GTIN	7291075287226
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

### Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	10 mm
Serie	PENTACUT
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	120 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	31 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Quality Dress	PCHL 16-34
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

