



Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado, izquierda, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 100-180mm



Datos de pedido

Número de pedido	273769 100-180
GTIN	7291075033731
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Nota:

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Serie	HELI-GRIP
Ancho de tronzado w	6 mm
WF	26,4 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	32 mm
Longitud de la cabeza L_1	51 mm
Quality Dress	HFHL 25-100-6T32
B	25 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete