



## Insertos de corte PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 1,5/34mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273937 1,5/34
GTIN	7291075326505
Clase de artículo	26K

### Descripción

**Ejecución:**

Formador de virutas positivo. Corte suave. Avance de bajo a medio.

**Aplicación:**

Primera opción para el grabado de precisión. Separación posible. También apto para cortes interrumpidos.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 273924 – 273925.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Radio angular R	0,2 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	0,02 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	8,5 mm

Avance f	0,04 - 0,12 mm/rev,
Tolerancia radio angular R	0,02 mm
Tamaño de plaquita Ø d	34 mm
Serie	PENTACUT
Quality Dress	PENTA 34N150J015 IC908
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	J
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC908
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado