



## Plaquitas de corte MINCUT MIGR neutro, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 1,5/8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Clase de artículo	26J

### Descripción

#### Ejecución:

Para ranurado interno a baja profundidad de corte.

#### Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	1,5 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing$ d	8 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	2,1 mm
$\varnothing$ mínimo $D_{\text{mín.}}$	9,2 mm
WF	4,7 mm
Avance f Torneado	0,03 - 0,1 mm/rev,
Avance f Ranurado	0,01 - 0,03 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Radio angular R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Profundidad de corte <sub>p.máx.</sub>	0,5
Profundidad de corte <sub>p.mín.</sub>	0,05
Quality Dress	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini