



## Plaquitas de corte MINCUT MIFR neutro, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 3/10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Clase de artículo	26J

### Descripción

#### Ejecución:

Para ranurado axial interno y tronzado.

#### Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

### Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	9 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Avance f Ranurado axial	0,02 - 0,1 mm/rev,
Avance f Refrentado	0,02 - 0,06 mm/rev,
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Radio angular R	0,2 mm
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini