



## Plaquitas de corte MINCUT MIFR neutro, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2,5/15mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Clase de artículo	26J

### Descripción

#### Ejecución:

Para ranurado axial interno y tronzado.

#### Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

### Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	9 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	15 mm
WF	5,55 mm
Avance f Refrentado	0,03 - 0,04 mm/rev,
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Avance f Ranurado axial	0,03 - 0,05 mm/rev,
Radio angular R	0,2 mm
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini