



Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descripción técnica

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Tamaño del mango	25 mm
CDX	20 mm
Serie	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Ancho de tronzado w	12 mm
Quality Dress	THDR 2525-12T20-IQ
Voladizo	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Posibilidad de tronzado axial

no

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete