



Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 40/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descripción técnica

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Tamaño del mango	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Ancho de tronzado w	16 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Quality Dress	THDL 4040-16T50-IQ
Voladizo	50 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

