



Soporte para plaquitas TANGGRIP, neutro, Ancho de tronzado w: 3,05mm



Datos de pedido

Número de pedido	273614 3,05
GTIN	7291075404074
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

CUTDIA (mm): 120

Idóneo para:

Ejes de sujeción n.º 273600 – 273605.

Idóneo para:

LOGIPFGRIP

Atención:

La llave de montaje n.º 279955 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

CUTDIA	120 mm
Ancho de tronzado w	3,05 mm
Serie	TANGGRIP
Posibilidad de tronzado axial	no
Ejecuciones de mangos	Soporte de torneado de apriete
Para Ø máximo de pieza de trabajo	120 mm

Voladizo	60 mm
Quality Dress	TGAQ D120-3-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas