

# Regleta de enchufes con protección contra sobretensión, Número de tomas de corriente:



## Datos de pedido

Número de pedido	081168
GTIN	4007123251490
Clase de artículo	08B

# Descripción

#### **Ejecución:**

Con interruptor de seguridad iluminado y zócalos de toma de corriente girados en 45°. Potencia nominal 3500 W (16 A).

Carcasa altamente resistente a la rotura con entrada para cables enfrente del interruptor dispuesto en una posición segura para el manejo sencillo, así como con dispositivo de suspensión adicional.

La **protección contra sobretensión** (13000 A) evita el fallo de aparatos conectados después de sobretensiones dañinas.

Con tomas de corriente para los países F, B, PL y CZ.

Longitud de cable: 2,5 m

# Descripción técnica

Adecuado para países	F; B; PL; CZ
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 W
Interruptor ON/OFF	SÍ
protección contra sobretensión garantizada hasta	13000 A
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	E
Número de tomas de corriente	8
Longitud de regleta	630 mm

Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H05VV-F
Longitud de cable	2,5 m
Tipo de producto	REGLETA DE ENCHUFES