

**Mahr****Pie de rey digital MarCal con puntas de medición, Capacidad de medición: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415320 800
GTIN	4059192064761
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

**Lectura directa mediante indicador digital grande, claramente legible. Superficies de medición lapeadas de precisión.** El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 498940.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	0 - 800 mm
Lectura	0,0005 pul
Ø parte de medición interior	20 mm
Suministro de energía	con pilas
Límite de error	0,05 mm
Calibración	A1

Longitud del pico	150 mm
Lectura	0,01 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Clase de protección IP	IP 65
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000

## Accesorios

Cable de conexión simple con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Cable de conexión simple con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión simple con clave de datos Tipo R2	498940 R2