

Mahr**Calibre de profundidad digital IP 67 con i-wi, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 418705 300 |
| GTIN | 4059192064747 |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción**Ejecución:**

Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Guías lapeadas. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada \varnothing 1,5mm, 5mm largo.

Indicador LCD muy grande con altura de las cifras a 11 mm, interfaz de datos inalámbrica integrada i-wi, resistente al polvo y la humedad, duración aprox. 3 años (0,5 años con la radio activada).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Transmisión de datos inalámbrica a radioreceptor i-wi n.º 498912.

Descripción técnica

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Aplicación de radio | Software del fabricante |
| Capacidad de medición | 0 - 300 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Lectura conmutable | 0,01 mm |
| Sección transversal regleta graduada | 12×3,5 mm |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm |
| Suministro de energía | con pilas |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm |
| Interfaz | Sistema inalámbrico i-wi MAHR |
| Longitud de puente | 150 mm |
| Calibración | A1 |
| Lectura conmutable | 0,0005 pul |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| Duración de funcionamiento | 26000 h |
| Norma | ISO 13385 |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock |
| Técnica de medición | digital |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | Estuche |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm | 021000 300 |
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm | 021010 300 |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|

| | |
|--|--------------|
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |
| Puente adicional 300 mm | 418610 |
| Inserto de medición para medición de distancias Ø 4 mm | 418630 |
| Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK | 498912 STICK |
| Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK | 498914 STICK |