

Espiga de verificación individual con mango, 3 dígitos Clase de tolerancia 1, Tipo: 2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 483942 2 |
| GTIN | 2050002077102 |
| Clase de artículo | 48A |

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de \emptyset grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el \emptyset deseado, p. ej., n.º 483942 tam. 3, 0,305.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Longitud total | 53 mm |
| Altura de paso | 0,001 mm |
| Calibración | L5 |
| medida nominal | 0,201 - 0,299 mm |
| Longitud de comprobación | 33 mm |
| Norma | DIN 2269 |
| Clase de tolerancia | 1 |
| Dureza | 60 ± 2 HRC |
| Material | Acero para herramientas aleado |
| Tipo de producto | Espiga de verificación |

Servicios

| | |
|---|-----------|
| CalibraciónEspiga de verificación \emptyset máximo 20 | 028240 20 |
|---|-----------|

Calibración DAkkSEspiga de verificación Ø máximo 20

028260 20