

Yale

Polipasto de rueda dentada recta Yalelift 360°, Capacidad de carga: 3t



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 086025 3 |
| GTIN | 4025092930901 |
| Clase de artículo | 08X |

Descripción

Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.

La guía de cadena manual giratoria en 360° permite el accionamiento desde todas las posiciones. Construido para el uso pesado. Cumple las normas de seguridad europeas más recientes. El operador ya no está obligado a trabajar en la zona de peligro de la carga.

Nota:

Capacidad de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.

Versión con chasis integrado, versión galvanizada y ATEX bajo petición.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|---------|
| Capacidad de carga | 3000 kg |
| Capacidad de carga t | 3 t |
| Altura de elevación normal | 3 m |
| Número de tramos de cadena | 1 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Fuerza de elevación con carga nominal | 38 daN |
| Peso | 34 kg |
| Tipo de producto | Polipasto |