

Garant**Fresa angular 90° corto, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm**

Datos de pedido

Número de pedido	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	100 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud de voladizo L_1	44 mm
Número de filos Z	2

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219811
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812