

**Garant**
**APMT 060204 ER, HB7520, Tipo: ST1400**


## Datos de pedido

Número de pedido	215656 ST1400
GTIN	4045197601469
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**

 Valores de aplicación para  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$ .

Radio angular: 0,4 mm

 Avance  $f_z$  por diente: 0,1 mm

## Descripción técnica

Avance $f_z$ por diente	0,1 mm
Tipo	ST1400
Radio angular	0,4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 060204 ER
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		