

**Garant****Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo  $\gamma$ : 15grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215795 15
GTIN	4045197383211
Clase de artículo	210

**Descripción****Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

máximo $\varnothing D_1$	70 mm
$\varnothing$ mínimo D	17 mm
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	3
$\varnothing$ de perforación de asiento	22 mm
Ángulo $\gamma$	15 grados
Anchura de chaflán realizable b	27 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
Altura de chaflán realizable h	7 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	52 mm
Longitud chaflán realizable l	27,5 mm
Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$	0,4 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814