



Line Light Luz de trabajo, Tipo: 1200

Datos de pedido

Número de pedido	081340 1200
GTIN	5708997000571
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

La luz de trabajo Line Light es de perfil acrílico extruido con **lente incorporada** (ángulo de emisión 75°) y, por lo tanto, extremadamente **resistente y a prueba de golpes**. Está diseñada para el empleo en **condiciones extremadamente duras**, y proporciona luz intensa y concentrada de forma fiable en cualquier local de trabajo. Con **batería, para uso móvil** con linterna de bolsillo frontal adicional (150 Lumen).

Con entrada de 24 V CC para la conexión directa a la máquina o a través de transformador n.º 081342 a la tensión de red de 230 V.

La lámpara se puede hacer girar y ajustar sin deslumbramiento en el soporte.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para la instalación en el **puesto de trabajo o en el vehículo**.

Suministro:

Luz de trabajo, 2 clips y accesorios, piezas finales, introducción de cable / tensor, 2 manguitos de unión.

Descripción técnica

Cantidad de LED	156
Suministro de energía	alimentado en la red
Corriente de alumbrado	900 lm
Clase de protección IP	IP 67

Bombilla intercambiable	no
Rendimiento lumínico	13 W
Tensión nominal	230 V
Ángulo de emisión	75 grados
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	1200 mm
Ø del cabezal	25 mm
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

Accesorios

Soporte con ventosa	081345
Soporte magnético	081344