

Garant**Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo γ : 75grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215795 75
GTIN	4045197383259
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	16 mm
Ø mínimo D	19 mm
Longitud total L_{tot}	60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo γ	75 grados
Anchura de chaflán realizable b	7 mm
Longitud chaflán realizable l	27,5 mm
Altura de chaflán realizable h	27 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
máximo Ø D_1	33 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003

Avance por diente con $h_{\text{máx}}$	0,11 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2