

Garant
Fresa angular 90°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/5mm


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 215870 32/5 |
| GTIN | 4045197195425 |
| Clase de artículo | 210 |

Descripción

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales y para fresar ranuras.

Nota:

Alojamientos para fresas con rosca: ver catálogo parte 3.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

| | |
|--|----------------------|
| Longitud total L_{tot} | 43 mm |
| Rosca de alojamiento M | M16 |
| $\varnothing D_1$ h6 | 17 mm |
| Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003 |
| \varnothing de corte D_c | 32 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| $\varnothing D_2$ | 28,7 mm |
| Número de filos Z | 5 |
| Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$ | 62 mm |
| Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{i}n.}$ | 61 mm |

| | |
|---|------------------|
| Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$ | 0,53 grados |
| Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$ | 26,85 mm |
| $\varnothing D_3$ | 29 mm |
| Ejecuciones de mangos | con rosca |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Empleo de fresa | Fresado circular |
| Empleo de fresa | Ramping |
| Empleo de fresa | Escuadrado |
| Refrigeración interior | sí |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC |
| Intercambio de herramienta | PowerCard |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219814 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |