

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 110304/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2682 110304/30
GTIN	4067263107729
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	30
Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 1,75 mm
Contenido	261224 HB7310
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VB.. T 110304 Clase HB7310

261224 HB7310