

HEDI

Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 11L



Datos de pedido

Número de pedido	081300 11L
GTIN	4003644014316
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, robusto y largo, para el movimiento libre de la cabeza de la lámpara junto con una alta estabilidad de posicionamiento. **Tubo fluorescente** de 11 W para una luz suave y antideslumbrante, IP20.

Norma:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

· **Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, resistente, largo.**

Suministro:

Incluye bombilla, con **potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación** para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.

Clase de protección IP: IP 20

Consumo de potencia: 11 W

Corriente de alumbrado: 900 lm

Clase de eficiencia energética : A

Descripción técnica

Suministro de energía	alimentado en la red
-----------------------	----------------------

Consumo de potencia	11 W
Clase de eficiencia energética	A
Color luz	6.400 K
Corriente de alumbrado	900 lm
Bombilla	Lámpara fluorescente
Clase de protección IP	IP 20
Bombilla intercambiable	sí

Accesorios

Lámpara de repuesto adecuado para tipo 11L	081310 11L
Vidrio de repuesto para luminaria de trabajo Tipo 11L	081284 11L