

HOLEX®
DNMG 150604 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	250806 HBX130
GTIN	4045197663573
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150604 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	MM
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro