

Garant

Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/08 mm



Datos de pedido

Número de pedido	251904 16/08
GTIN	4045197651129
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PWLNR/L 1620X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 34 mm

Longitud total L: 81 mm

Calzo: 259031 19

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 3
Tamaño de placa	8 mm
Código ISO Soporte	PWLNR/L 1620X08
Tamaño del mango	16 mm

Tornillo de palanca articulada	259018 3
Anchura de función L ₄	25 mm
Calzo	259031 19
Resorte	259046 1
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Longitud total L	81 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para palanca articulada Tipo 3	259018 3
Resorte Tipo 1	259046 1
Calzo Tipo 19	259031 19
Palanca articulada Tipo 3	259015 3