

Garant
Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/06 mm

Datos de pedido

Número de pedido	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PWLNR/L 1620X06

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0604..

Anchura de función L_4 : 25 mm

Longitud de la cabeza L_1 : 30 mm

Longitud total L: 77 mm

Calzo: 259031 9

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	30 mm
Anchura de función L_4	25 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Código ISO Soporte	PWLNR/L 1620X06

Tornillo de palanca articulada	259018 4
Tamaño de placa	6 mm
Tamaño del mango	16 mm
Palanca articulada	259015 6
Resorte	259046 2
Calzo	259031 9
Longitud total L	77 mm
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 6	259015 6
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Calzo Tipo 9	259031 9
Tornillo para palanca articulada Tipo 4	259018 4
Resorte Tipo 2	259046 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500