

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Tamaño de placa	8 mm
Calzo	259031 40
Juego de resortes	259044 2
Código ISO Soporte	PWLNRL 1616H08
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño del mango	16 mm
Palanca articulada	259015 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 40	259031 40
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500