

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251916 25/08
GTIN	4045197651341
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 2
Longitud de la cabeza L ₁	21 mm
Palanca articulada	259015 2
Calzo	259031 40
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	PWLNR/L 2525M08
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	8 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Calzo Tipo 40	259031 40
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500