

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	MWLNLR/L 2020K08
Espiga	259049 2
Brida de sujeción	259038 12
Juego tornillos	259023 2
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Tamaño de placa	8 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Calzo	259031 41
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Espiga Tipo 2	259049 2
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Calzo Tipo 41	259031 41
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500