

**Cuerpo de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236653 20
GTIN	4047109076198
Clase de artículo	24K

**Descripción****Ejecución:**

- De proceso seguro hasta  $4 \times D$ .
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

**Aplicación:**

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

**Nota:**

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	145 mm
Ø de cuerpo de base $d_1$	19 mm
Adecuada para corona de perforación	20 - 25 mm
Ø del mango ABS® $D_s$	50 mm
Longitud útil $L_1$	113 mm
Ø nominal D	20
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	$4 \times D$
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

