

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/08mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	27 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	50 mm
Juego tornillos	259023 3
Calzo	259031 41
Código ISO Soporte	A40T MWLNR/L08
Espiga	259049 5
Brida de sujeción	259038 12
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L_2	38,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 3	259023 3
Espiga Tipo 5	259049 5
Calzo Tipo 41	259031 41
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500