

Garant

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/06mm**



Datos de pedido

Número de pedido	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 25
Palanca articulada	259015 9
Código ISO Soporte	PWLNR/L 2525M06
Anchura de función L ₄	32 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Tamaño de placa	6 mm
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Juego de resortes	259044 5
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Calzo Tipo 25	259031 25
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500