



Cuerpo de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 33mm



Datos de pedido

Número de pedido	236653 33
GTIN	4047109076259
Clase de artículo	24K

Descripción

Ejecución:

- De proceso seguro hasta $4 \times D$.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

Descripción técnica

Ø de cuerpo de base d_1	32 mm
Ø del mango ABS® D_s	50 mm
Longitud total L_{tot}	195 mm
Longitud útil L_1	160 mm
Adecuada para corona de perforación	33 - 39,2 mm
Ø nominal D	33
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	$4 \times D$
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

