


CCMT 120412, Clase: CA510

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260206 CA510 |
| GTIN | 4960664696543 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción

CCMT 120412 CA510 Clase: CA510
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 450 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Rompevirutas | GK |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Condición de corte | continuo |
| Radio angular | 1,2 mm |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 3 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 140 - 450 m/min |
| Aplicación principal | P |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Clase | CA510 |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT 120412 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |