



Cuerpo de base KOMET®, 8×D, Ø DC: 55mm



Datos de pedido

Número de pedido	236654 55
GTIN	4047109095991
Clase de artículo	24K

Descripción

Ejecución:

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

Descripción técnica

Ø de cuerpo de base d_1	53,5 mm
Adecuada para corona de perforación	55 - 64 mm
Longitud útil L_1	495 mm
Longitud total L_{tot}	560 mm
Ø del mango ABS® D_s	80 mm
Ø nominal D	55
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	8×D
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

