

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/06mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	6 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	21 mm
Palanca articulada	259015 14
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Código ISO Soporte	A16M PWLNR/L06
Desplazamiento central L_3	11 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 10
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L_2	15,25 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 10

259018 10

Palanca articulada Tipo 14

259015 14

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3
Hexágono 2 mm

674242 2

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500