

HEDI

Luminaria de máquina, Tipo: 9LED



Datos de pedido

Número de pedido	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.

Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.

Luminaria de máquina de eficacia probada, con cabezal de lámpara extremadamente robusto, estanco a las salpicaduras de agua y al polvo, para uso profesional en entornos de trabajo duros o para uso en máquinas. Protección contra interferencias según DIN EN 62493. Luminaria de máquina con **LED** para la iluminación concentrada del puesto de trabajo. Reducido consumo de energía, evita el calentamiento y la radiación UV en los objetos iluminados.

Cabezal de lámpara con articulación mejorada.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye bombilla, con **potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación** para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	1140 lm
Bombilla	LED
Suministro de energía	alimentado en la red
Clase de protección IP	IP 64
Bombilla intercambiable	no
Rendimiento lumínico	12 W
Tensión nominal	250 V
Ángulo de emisión fijo	60 grados
Foco de luz	Cono de luz enfocado
Tipo de producto	Luminaria de máquina