

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	PSKNR/L 2525M12
Calzo	259031 20
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	26 mm
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 2
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

## Hoja de datos

Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Calzo Tipo 20	259031 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500