

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud de la cabeza L ₁	21 mm
Código ISO Soporte	SDHCR/L 2525M11
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Calzo	269005 3
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 3	269005 3
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500