

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	21,5 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2525M11
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	269005 3
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 3	269005 3
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500