

**Garant****Soporte para barras de mandrinar GARANT Master Eco Forma E2, VDI 30,  
Perforación d2 (H7): 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319225 12
GTIN	4067263107842
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58+/-2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Eje perforado VDI.
- Con dos boquillas de pulverización de bola.

**Ventaja:**

- También adecuado para barras de mandrinar más largas.
- Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

**Descripción técnica**

Perforación d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm

Ø H <sub>3</sub>	21,5 mm
Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar