

 **KOMET****Punta de centrado KOMET KUB® V464 HSS, TiAlN, Tipo: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	236662 80
GTIN	4047109090156
Clase de artículo	24M

Descripción técnica

Ø d ₂	16 mm
Adecuada para corona de perforación	80 – 110 mm
Clase	TiAlN
Uso	Inox
Uso	Fundición
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado