

Garant**Soporte para barras de mandrinar GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40,
Perforación d2 (H7): 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319235 8
GTIN	4067263107897
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58+/-2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Eje perforado VDI.
- Con dos boquillas de pulverización de bola.

Ventaja:

- También adecuado para barras de mandrinar más largas.
- Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Descripción técnica

Perforación d ₂ (H7)	8 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø H ₃	19,5 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø H ₁	32,5 mm

Ø L ₆	75 mm
Ø L ₇	110,5 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar