



Soporte para barras de mandrinar GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40, Perforación d2 (H7): 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	319235 20
GTIN	4067263108030
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- **Templado por cementación HRC 58+/-2.**
- **Todas las superficies de trabajo están rectificadas.**
- **Eje perforado VDI.**
- **Con dos boquillas de pulverización de bola.**

Ventaja:

- **También adecuado para barras de mandrinar más largas.**
- **Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.**

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Nota:

No es adecuado para usar con casquillo reductor.

Descripción técnica

Perforación d ₂ (H7)	20 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₃	22 mm

Hoja de datos

$\emptyset L_7$	110,5 mm
$\emptyset H_3$	25 mm
$\emptyset D_6$	83 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d_7	20,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar