



Soporte para barras de mandrinar GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40, Perforación d2 (H7): 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	319235 32
GTIN	4067263108054
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- **Templado por cementación HRC 58+/-2.**
- **Todas las superficies de trabajo están rectificadas.**
- **Eje perforado VDI.**
- **Con dos boquillas de pulverización de bola.**

Ventaja:

- **También adecuado para barras de mandrinar más largas.**
- **Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.**

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Nota:

No es adecuado para usar con casquillo reductor.

Descripción técnica

Perforación d ₂ (H7)	32 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø H ₃	31 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø D ₈	82 mm

Hoja de datos

$\emptyset H_1$	32,5 mm
$\emptyset L_7$	61 mm
$\emptyset L_3$	22 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d_7	20,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar