

**Punta de centrado KOMET KUB® V464 HSS, TiAlN, Tipo: 115****Datos de pedido**

Número de pedido	236662 115
GTIN	4047109090163
Clase de artículo	24M

**Descripción técnica**

Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Adecuada para corona de perforación	115 – 155 mm
Clase	TiAlN
Uso	Inox
Uso	Fundición
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado