

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	20 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	AH12M SDQCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	8,5 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	16 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500