

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima D_{\min}	26 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Desplazamiento central L_3	16 mm
Código ISO Soporte	AH20R SDUCR/L11
Longitud de voladizo L_1	100 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500